



SCANTECH



LIM	Temp. °C	Spalt mm	Härd-tid	Metall Metall	Metall Gummi	Metall Plast	Plast Plast	Plast Gummi	Metall Glas	Glas Glas	Gummi Gummi	Klar Plast	Koppar Krom	Trä	Keramik	Porösa Mtrl.
Scantech Cyanobond Tunnflytande snabblim.	-60 +80	0,05	3-5 Sek.		●		●	●			●				●	
Scantech Cyanofirm Trögflytande snabblim.	-60 +80	0,38	30-60 Sek.		●	●	●	●						●	●	●
Scantech Cyanoplus Lim med hög slag- och fläckstyrka.	-60 +140	0,40	1-2 Min.	●		●	●						●			●
Scantech Cyanomax Snabblim med mindre risk för "blooming" vitfärgning.	-60 +80	0,10	10-30 Sek.				●					●				
Scantech Cyanoblixt Extremt tunnflytande snabbhärdande snabblim.	-60 +80	0,03	1-3 Sek.		●		●	●			●				●	
Scantech Cyano XL Flexibelt snabblim böjbart till 180° i tunna fogar.	-60 +80	0,05	8-15 Sek.		●			●			●					
Scantech Cyanoclear Snabblim i gelékonsistens.	-60 +80	Gel	10-30 Sek.			●	●					●			●	●
Scantech Cyanoblack Svart gelélim med gummi.	-60 +80	Gel	10-30 Sek.			●	●								●	●
Scantech Cyanotech Svart lim anpassat för gnistbearbetningselektroder.	-60 +80	0,05	30-60 Sek.	●	●			●			●					
Scantech Cyano PP Hybridlim.	-60 +80	Gel	1-2 Min.			●	●									●
Scantech Refill Thin Tunnflytande refillpatron.	-60 +80	0,05	3-5 Sek.		●		●	●			●					
Superglue Pen Tunnflytande limpena.	-55 +82	-	2-10 Sek.	●	●		●	●			●	●		●	●	
Scantech Match M Tvåkomponent universallim.	-40 +130	0,40	10-20 Min.	●		●	●		●	●			●	●		●
Scantech Pac 2G Höghållfast tvåkomponentlim	-50 +120	3-4	12-15 Min.	●			●			●				●	●	●
Scantech Aero Bond 2G Flexibelt spraylim/kontaktlim.	-20 +60	-	2-3 Min.								●			●		



LIMLÖSARE - AKTIVATOR - PRIMER

Scantech Cyanofree

Limlösnare för cyanoakrylatlim.

Scantech Cyanoaktiv

Aktivator/härdare för cyanoakrylatlim.

Scantech Superaktiv 2G

Aktivator/härdare för cyanoakrylatlim.

Scantech Primer PP

Förbehandling av svårlimmade plaster.

